


Technical data sheet:**Art. No.: kstwg1000*, kstwg1300gv**

Die Stabilisationsstange ist ohne zusätzliche Glasbearbeitung zu montieren.
Das Glasaufnahmeteil des Glasanschlusses ist 360° drehbar.

Material:

Das Basis-Material der Anschluss-Stücke ist Messing, das der Stange Edelstahl.
Die Anschluss-Stücke sind erhältlich in den Oberflächen glanzverchromt (* = gv) und mattschwarz (* = ms).
Die 1.000 mm-Stange ist in den Oberflächen glanzverchromt (* = gv) und in mattschwarz (* = ms) erhältlich, wobei die Ø 10 mm-Stange in Edelstahl poliert oder mattschwarz beschichtet ausgeführt ist.
Die 1.300 mm-Stange ist nur in glanzverchromt mit polierter Ø 10 mm-Edelstahlstange erhältlich.

Montage der Stabilisationsstange:

Die Montage sollte von einer Fachkraft ausgeführt werden.
Die Stange wird standardmäßig in 1.000/1.300 mm Länge ausgeliefert.
Die genaue, benötigte Länge wird bauseits auf Maß gesägt.
Schrauben Sie den Adapter des Wandanschlusses mit für den Untergrund geeigneten Schrauben fest an die Unterkonstruktion.
Stecken Sie die auf Maß gesägte Stange in den Wand- und den Glasanschluss.
Befestigen Sie den Glasanschluss an der Glaskante und schrauben Sie den Wandanschluss an den Adapter.
Anschließend ziehen Sie die kleinen Madenschrauben fest und verbinden so die Anschluss-Stücke fest mit der Stange.

Glasart:

Die Stabilisationsstange ist gedacht für ESG 8 – 6 mm nach DIN EN 12150-1:2000 und zusätzlich DIN EN 14428:2004 + A1:2008.

Pflegehinweis:

Die Stabilisationsstangen dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuer- oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.